






梁伏図 1:200

■参考資料（部材リスト）	
部材リスト	
C1	□-550×550×25
G1	H-700×300×13×24
G1A	H-700×300×13×24 CT-100×200×8×12
G1B	H-700×300×13×24 BT-230×200×9×12
G2	H-700×300×13×24
b1	H-500×200×10×16
b2	H-294×200×8×12
N1	H-150×150×7×10
c1	H-200×200×8×12
c2	H-200×200×8×12
V1	L-75×75×12

注）メンバーはヘリポート形態、荷重条件、等により変わります。



X-X 断面図 1:200




Y-Y 断面図 1:200

◎この図は、参考図です。設計条件、周辺環境等により着陸帯の大きさ、仕様等が異なります。この図を利用し問題が生じても弊社は、責任を負いません。

問い合わせ先TEL:03-5402-6810 **SAMPLE**


 エアロファシリティ株式会社	東京都47920号一級建築士事務所	承認 (東條)	特記 ▷	訂正	縮尺 A3版 1:200	件名 飛行場外離着陸場（病院） キャットウォークタイプ	図面番号 場外キ-02
		担当 (東條)	製図 (田中)		完成年月日 18.04.23	図面名称 梁伏図・立面図・断面図	(2-a-02)

アルミデッキ（クランプ固定）詳細図


$$S=1/10$$


アルミデッキ（ボルト固定）詳細図 S=1/5

S=1/10




油脂回収溝（樋）詳細図

$$S=1/10$$


※ 寸法は降雨強度による

油水分離槽詳細図


注) タンク容量については離着陸機種の設定による




※径は降水強度による

断面詳細図

S=NON



移動式粉末消火設備

 $S=1/40$ 

移動式消火器姿図

危険物設置基準対応型
適合薬剤:第4~1号
(第三種消火薬剤 リン酸アンモニウム90%以上含有)

対応銘板詳細

仕 様				移動式粉末消火設備 S-HDA-75EC (危険物対応型)		格 構造 前面パネル方式	
規格				安全センター認定品		納 塗装色 マンセル7.5R4/14	
形式承認番号				C-437号		箱 表示色 AC100V 2W (660色)	
総質量				約90kg			
全高				約965mm			
全巾				約440mm			
全高				約280mm			
充填薬剤				業務第4-1号 粉末(ABC) 33.0kg			
本体容量				銀錠(φ3.2mm・内容量38L (安全弁付))			
駆動方式				手動起動			
放射時間				約65秒 (28kg/min) (20℃)			
距離				8~10m (20℃)			
使用温度範囲				-20℃~+40℃			
耐圧試験圧力値				ノズル			
				CO2加圧用 容器内容積		加圧剤1.25L・ケリーン剤1.0L	
				ガス容量 ガスの質量		加圧用750g・ケリーン剤用660g	
				ノズル		ホルバタイプ式 φ8.9mm	
				3.00MPa			

◎この図は、参考図です。設計条件、周辺環境等により着陸帯の大きさ、仕様等が異なります。この図を利用し問題が生じてても弊社は、責任を負いません。

問い合わせ先TEL:03-5402-6810 **SAMPLE**



エアロファシリティーズ株式会社

東京都47920号一級建築士事務所

承認 (市修)

担当 (東條)

製図 (田中)

特	
---	--

訂正

縮尺	
----	--

件名	
----	--

図面番号

完成年月日


圖而夕終	
------	--

详细图

場外キ-03

(2-a-03)

風向灯付風向指示器		簡易式位置標示灯		遠隔操作受信機		境界灯付着陸区域照明灯		境界灯・境界誘導灯		進入角指示灯	
仕様： 入力電源：AC100V マスト：アルミニウム アクリル焼付塗装 主支柱 径=120mm 副支柱 径=48.6mm 高さ=約4.0m ソック：ナイロン製 開口=600mm 出口=300mm オレンジ/ホワイト 又は ホワイト/オレンジ 風向灯：投光用バルブ 150W×4 口金=E26 重量：約92kg 電源ケーブル識別：L=BLK N=WHT EARTH=GRN/YEL 注）設置条件によりボールの高さ変更あり ■ エアロファシリティー社（日本製） Model AFシリーズ 同等品		仕様： 入力電源：AC100V レンズマウント：アルミダイキャスト レンズ：白色 HEART RESISTANT ランプ：500W×1 ハロゲン 点滅比：30回/分 電気回路：集積回路 重 量：4kg 光 度：3950cd 備 考：白色閃光型 ■ Downing社（アメリカ製） Model 1800 同等品		仕様： 入力電源：AC100V 周波数：V, H, F, 123.05MHz 通達距離：20Miles (32.2Km) 以上 ケース：SUS 耐環境 備 考：5回クリック→点灯 7回クリック→消灯 または15分で自動消灯 ■ Downing社（アメリカ製） Model 1200 同等品		仕様： 入力電源：AC100V ランプ：FLOODLAMP LED60W×2 PERIMETERLAMPS 2.8W Incandescent ケース：アルミダイキャスト レンズ：Non Breakable Lean レンズ レンズガード：アルミダイキャスト 重 量：約17.3kg 引出リード線：約400mm L=BLK N=WHT CHASSIS GND=YEL/GRN 光 度：5800カンデラ（着陸区域照明灯） 24カンデラ（境界灯） ■ Downing社（アメリカ製） Model 702LED 同等品		仕様： 入力電源：AC100V ランプ：2.8W (LED) ケース：アルミダイキャスト レンズ：航空黄（境界灯）、航空緑（境界誘導灯） レンズガード：アルミダイキャスト 重 量：約 5.0 kg 引出リード線：約 400mm 引出リード線：約400mm L=BLK, N=WHT CHASSIS GND=YEL/GRN 光 度：24カンデラ（境界灯） 12カンデラ（境界誘導灯） ■ Downing社（アメリカ製） Model 1601 LED 同等品		仕様： 入力電源：AC100V ランプ：LED 60W レンズ：3色（緑・黄・赤） ケース：アルミダイキャスト 重 量：8 kg ■ Downing社（アメリカ製） Model 800 同等品	
インターホン		風向風速デジタル指示器		2線式風向風速発信器		ヘリポート照明遠隔操作パネル		通路照明			
仕様： 電 源：AC100VDC 消費電力：最大 2W 待受 0.5W 通話方式：電話形同時通話 呼出音：電子発信音（音量調整不可） 形 状：壁取付形 材 質：HIPS樹脂 カラー：エッグホワイト 通達距離：700m/0.65mm 重 量：親機 410g /子機 280g		仕様： 電 源：AC100V±10% 50/60Hz 形 式：CPU処理方式 入 力：カレントループ：256bit/sec（風向風速信号） 表示範囲：風向：36方位、風速：0~90.0m/s 表示内容：モード切換スイッチによる 測定範囲：風向：全方位、風速：0~60m/s 測定精度：風向：±5°以内 風速：10m/s以下±0.5m/s以内 10m/sを超えて±0.5%以内 ■ 日本エレクトリック・インスルメント社（日本製） N-262D 同等品		仕様： 入 力：DC24V ボディ：SUS 厚さ t=1.5 カバー：SUS 厚さ t=1.5 ベース：銅板基板 厚さ t=1.6 色 彩：ライトベージュ (5Y7/1) 又は クリーム (2.5Y9/1) 重 量：2.3kg パイロットランプ：LED 注） 設置条件により屋内壁掛け型 又は、屋内パネル型の選択が可能。 ■ エアロファシリティー社（日本製） 同等品		仕様： 入 力：DC24V 材 質：SUS 塗 装：基準—SUS=ヘアライン仕上 パイロットランプ：LED		本体仕様： 入力電源：AC100V カバー：アクリル樹脂 ランプ：11W LED【昼光色】 取付金物：SUS（付属）			



凡 例	名 称
	簡易式位置指示灯
	進入角指示灯
	風向灯付風向指示器
	境界灯付着陸区域照明灯
	境界灯
	境界誘導灯
	風向風速計
	遠隔操作受信機
	ヘリポート 照明制御盤
	監視カメラ

■ 施設名称

AERO FACILITY MEDICAL CENTER

■ 標高指示

1300 ELEV 0000 ft
550

■ 最大荷重表示

1300 **MAX 7.0t**
650

※最大荷重表示、標高表示、施設名称については協議の上決定する。

涂装工程

1. 下地クレシ清掃
2. 下地洗浄
3. 下塗プライマー
4. 中・上塗仕上(2回塗布)
5. 白十字部分 中・上塗仕上(2回塗布)
6. Hマーク 仕上
7. 外周ライン 仕上
8. 文字 仕上

塗裝材料

アクリルウレタン系・ノンスリップ塗装

凡例

A色：赤色
(G07-40X近似色)

B色：白色
(GN-95)

C色：協議の上決定

文字：白色
(GN-95)

(日産12013年G版)

*施設名称、配置については病院と協議の上決定する


◎この図は、参考図です。設計条件、周辺環境等により着陸帯の大きさ、仕様等が異なります。この図を利用し問題が生じても弊社は、責任を負いません。

問い合わせ先TEL:03-5402-6810

SAMPLE


 エアロファシリティ株式会社	東京都47920号一級建築士事務所		承認 東條	特記 ▶	訂正		縮尺 A3版 1:200	件名 飛行場外離着陸場（病院） 斜めネットタイプ	図面番号 場外斜-01 (2-a-06)
			担当 東條 田中				完成年月日 18.04.23	図面名称 平面図	

アルミデッキ（クランプ固定）詳細図


$$S=1/10$$


アルミデッキ（ボルト固定）詳細図

S=1 /10




油脂回収溝（樋）詳細図

$$S=1/10$$


※ 寸法は降雨強度による

油水分離槽詳細図

注) タンク容量については離着陸機種の設定による





※径は降水強度による

断面詳細図

S=1 /NON

移動式粉末消火設備

$$S=1/40$$


移動式消火器姿図

危険物設置基準対応型
適合薬剤：第4～1号
(第三種消火薬剤 リン酸アンモニウム90%以上含有)

対応銘板詳細

格納箱	構造	前面片開き方式
	塗装色	マンセル7.5R4/14
	表示灯	AC100V 2W(赤)

仕様	移動式粉体消火設備 S-HDA-75EC (危険物用仕様)				
規格	安全センター認定品	充填薬量	第4〜1号 粉末(ABC) 33.0kg	本体容器塗色	赤色化成樹脂焼付塗装
型式承認番号	C-437号	本体容器	素子径φ3.2mm・内容積38L(安全弁付)	ホース	ゴム製 (SBR) 20m
総質量	約90kg	起動方式	手動起動	CO2加圧用 容器内容積	加圧用 25L・クリーニング用1.0L
全高	約965mm	放射時間・距離	約65秒 (28g/min) (20℃) 8〜10m (20℃)	ガス容量 ガスの重量	加圧用 750g・クリーニング用860g
全巾	約440mm	配管		ノズル	ボールパイプ付 φ9mm
全高	約280mm	使用温度範囲	-20℃〜+40℃	耐圧試験圧力	3.00MPa

◎この図は、参考図です。設計条件、周辺環境等により着陸帯の大きさ、仕様等が異なります。この図を利用し問題が生じて弊社に責任を負いません。

問い合わせ先TEL:03-5402-6810 **SAMPLE**



エアロファシリティーズ株式会社

承認 

相当

(東條)

特記

訂正

縮尺

A3版 1:10,1:40,1:5

完成年月日	
-------	--

件名







飛行場外離着陸場（病院） 斜めネットタイプ

圖面名稱	
------	--

飛行場外離着陸場（病院） 斜めネットタイプ

圖面番号

場外斜-03

風向灯付風向指示器	簡易式位置標示灯	遠隔操作受信機	境界灯付着陸区域照明灯	境界灯・境界誘導灯	進入角指示灯
 2400 600 480 370 1050 4000 3150 2100 1500 600 簡易式位置標示灯 棒突針 SUS製 吹流し用照明 4-150W 補助支柱 アルミφ48.6×t5.1 吹流し ナイロン製 オレンジ/ホワイト 支柱 アルミ φ120×t5.0 可倒方向 スタンド基礎 基礎は参考図とする。 詳細図 scl=1:40 400 50 300 50 4-M16ABT,WNT 締め込みアンカーL=450 防蝕塗装メッキ モンジピン SUS M16x70BT,WNT 可倒部固定ボルト 3-SUS M20×35BT 可倒式ベースプレート SS400 t16 防蝕塗装メッキ 固定ベースプレート SS400 t16 防蝕塗装メッキ	 138 109 412 8 ※風向灯付風向指示器上部に設置する。	 203 342 285.9 4-M5 SUS BLT 324.5 902 342 140 水抜きキャップ 260 φ22.5 配線引込口 140	 335 167.5 98.8 448.8 THREAD R1/2-14 3-M10 SUS 取付 441.1 470 270	 205 205 161.2 150.9 205 205 THREAD R1/2-14	 365.9 78 186.1 262.8 78 230
仕様： 入力電源：AC100V マスト：アルミニウム アクリル焼付塗装 支柱 径=120mm 副支柱 径=48.6mm 高さ=約4.0m ソック：ナイロン製 開口=600mm 出口=300mm オレンジ/ホワイト 又は ホワイト/オレンジ 風向灯：投光用バルブ 150W×4 口金=E26 重量：約92kg 電源ケーブル識別：L=BLK N=WHT EARTH=GRN/YEL 注）設置条件によりポールの高さ変更あり ※ エアロファシリティーズ社（日本製） Model AFシリーズ 同等品	仕様： 入力電源：AC100V レンズマウント：アルミダイキャスト レンズ：白色 HEART RESISTANT ランプ：500W×1 ハロゲン 点滅比：30回/分 電気回路：集積回路 重量：4kg 光度：3950cd 備考：白色閃光型 ※ Downing社（アメリカ製） Model 1800 同等品	仕様： 入力電圧：AC100V 周波数：V. H. F. 123.05MHz 通達距離：20Miles（32.2Km）以上 ケース：SUS 耐環境 備考：5回クリック→点灯 7回クリック→消灯 または15分で自動消灯 ※ Downing社（アメリカ製） Model 1200 同等品	仕様： 入力電源：AC100V ランプ：FLOODLAMP LED60W×2 PERIMETERLAMPS 2.8W Incandescent ケース：アルミダイキャスト レンズ：Non Breakable Lean レンズ レンズガード：アルミダイキャスト 重量：約17.3kg 引出りド線：約400mm L=BLK N=WHT CHASSIS GND=YEL/GRN ※ Downing社（アメリカ製） Model 702LED 同等品	仕様： 入力電源：AC100V ランプ：2.8W（LED） ケース：アルミダイキャスト レンズ：航空黄（境界灯）、航空緑（境界誘導灯） レンズガード：アルミダイキャスト 重量：約5.0 kg 引出りド線：約400mm L=BLK、N=WHT CHASSIS GND=YEL/GRN ※ Downing社（アメリカ製） Model 1601 LED 同等品	仕様： 入力電源：AC100V ランプ：LED 60W レンズ：3色（緑・黄・赤） ケース：アルミダイキャスト 重量：8 kg ※ Downing社（アメリカ製） Model 800 同等品

インターホン	風向風速デジタル指示器	2線式風向風速発信器	ヘリポート 照明遠隔操作パネル	通路照明
親機 (防災センター) 子機 (制御室内) 附属取付金具	参考図 拡大図 パネル加工図	参考図 拡大図 パネル加工図	参考図 拡大図 パネル加工図	参考図 拡大図 パネル加工図
仕様: 電源: AC100VDC 消費電力: 最大 2W 待受 0.5W 通話方式: 電話形同時通話 呼出音: 電子発信音 (音量調整不可) 形状: 壁取付形 材質: HIPS樹脂 カラー: エッグホワイト 通話距離: 700m/0.65mm 重量: 親機 410g /子機 280g	仕様: 電源: AC100V±10% 50/60Hz 形式: CPU処理方式 入力: カレントループ: 256bit/sec (風向風速信号) 表示範囲: 風向: 36方位、風速: 0~90.0m/s 表示内容: モード切替スイッチによる 測定範囲: 風向: 全方位、風速: 0~60m/s 測定精度: 風向: ±5°以内 風速: 10m/s以下±0.5m/s以内 10m/sを超えて±0.5%以内	仕様: 入力: DC24V ボディ: SUS 厚さ t=1.5 カバー: SUS 厚さ t=1.5 ベース: 鋼板基板 厚さ t=1.6 色: ライトベージュ (5Y7/1) 又は クリーム (2.5Y9/1) 重量: 2.3kg パイロットランプ: LED	仕様: 入力: DC24V ボディ: SUS 厚さ t=1.5 カバー: SUS 厚さ t=1.5 塗装: 基準-SUS=ヘアーライン仕上 パイロットランプ: LED	本体仕様: 入力電源: AC100V カバー: アクリル樹脂 ランプ: 11W LED (昼光色) 取付金物: SUS (付属)

◎この図は、参考図です。設計条件、周辺環境等により着陸帯の大きさ、仕様等が異なります。この図を利用し問題が生じてても弊社は、責任を負いません。

問い合わせ先TEL:03-5402-6810 **SAMPLE**

